

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 66/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213058 66/8
GTIN	4062406566784
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tăișuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	126 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	130 mm
Serie	Power Q
Unghi de reglare κ	20 grad
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	58,4 mm

Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Număr de dinți Z	8
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Răcire interioară	da
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,34 grad
$\varnothing D_3$	60 mm
\varnothing tăișului D_c	66 mm
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere