

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213058 50/5
GTIN	4062406566746
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tăișuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	5
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	98 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	42,4 mm

Ø orificiu prindere	22 mm
Serie	Power Q
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	20 grad
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,47 grad
Ø tăișului D_c	50 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	94 mm
Ø D_3	44 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere