

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213058 50/8
GTIN	4062406566753
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tășuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	44 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Serie	Power Q
Răcire interioară	da
Ø tășului D _c	50 mm

Număr de dinți Z	8
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	42,4 mm
Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	98 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	94 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,47 grad
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R
Unghi de reglare κ	20 grad
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de așchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere