

Garant**GARANT Power Q Minifreză pentru avansuri mari, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	213058 40/7
GTIN	4062406566722
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Sistem de freze pentru avansuri mari, la **diametre de prelucrare mai mici și adâncimi de execuție mai mari**. Extrem **de eficient datorită numărului mare de tăișuri**.

Piese de schimb:

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Cod 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Notă:

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 1,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 7IP**.

Descriere tehnică

Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,62 grad
Unghi de reglare κ	20 grad
Ø D ₃	34 mm
Răcire interioară	da
Plăcuță amovibilă compatibilă	ANGX10T308ZE.R

Frezare circulară a găurii a_p	1 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr de dinți Z	7
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	32,4 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	74 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	78 mm
Ø tăişului D_c	40 mm
Serie	Power Q
Fz Helix	0,8
Tip de coadă	cu alezaj
Utilizarea frezei	Pătrundere în adâncime (plunging)
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Strategie de aşchiere	HPC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere