



Freză unghiulară 90° MEV, Coadă cilindrică, Ø D / număr de dinți Z: 32/2Lmm



Date comandă

Numărul de comandă	226400 32/2L
GTIN	4960664914210
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	200 mm
Ø cozii D_s h6	32 mm
Adâncime maximă de aşchiere $a_{p\ max}$	6 mm
Număr de dinți Z	2
Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	0,44 grad
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	26,25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	59 mm
Lungime activă L_1	65 mm
Şurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	62 mm
Ø tăişului D_c	32 mm
Ø D_3	27 mm
Tip de coadă	Coadă cilindrică

Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------