

**Freză unghiulară 90° MEV, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 40/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	226420 40/5
GTIN	4960664914272
Clasa articolului	250

Descriere**Execuție:**

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr de dinți Z	5
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	34,25 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\max}	78 mm
Ø tăișului D_c	40 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{\min}	75 mm

Șurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	0,33 grad
$\varnothing D_3$	35 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------