



Freză unghiulară 90° MEV, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 20/3mm



Date comandă

Numărul de comandă	226410 20/3
GTIN	4960664914234
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L_{ges}	30 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,8 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	38 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Filet de prindere M	M10
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	14,25 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	35 mm
Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$	6 mm
Ø tăișului D_c	20 mm
Ø D_3	15 mm

Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------