



## Freză unghiulară 90° MEV, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/4mm



### Date comandă

Numărul de comandă	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Clasa articolului	250

### Descriere

#### Execuție:

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

### Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	59 mm
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	26,25 mm
Unghi de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	0,44 grad
Filet de prindere M	M16
Adâncime maximă de așchiere a <sub>p max</sub>	6 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	40 mm
Număr de dinți Z	4
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	62 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø tăișului D <sub>c</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	27 mm

Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

---

## Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------