

Garant**Alezor NPT 01:16, NPT: 1/16****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 162650 1/16 |
| GTIN | 4067263912217 |
| Clasa articolului | 110 |

Descriere**Execuție:**

Pentru alezarea găurilor conice sau în trepte neîntrerupte prelucrate anterior. Nerecomandat pentru găuri cilindrice.

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Lungimea tăișului L_c | 17 mm |
| $\varnothing D_3$ mic | 5,95 mm |
| Pătrat coadă \square | 4,9 mm |
| Lungimea totală L | 70 mm |
| Număr de dinți Z | 6 |
| \varnothing cozii D_s | 6 mm |
| $\varnothing D_2$ mare | 7 mm |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Materialul sculei | HSS |
| Standard | Normă de fabricație |
| Raportul conului | 1:16 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | La gaură străpunsă |

| | |
|--------------|--------|
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Alezor |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | recomandat | | |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| Ulei | recomandat | | |
| Uscat | indicat în anumite condiții | | |