



Freză unghiulară 90° MEV, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 50/5mm



Date comandă

Numărul de comandă	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Clasa articolului	250

Descriere

Execuție:

Freză de înaltă performanță cu plăcuță amovibilă triunghiulară cu design nou, pentru frezarea pe colț, frezarea canalelor și prelucrare înclinată la forțe reduse de tăiere și stabilitate crescută.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	50 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,26 grad
Număr de dinți Z	5
Plăcuță amovibilă compatibilă	TOMT060508
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	95 mm
Șurub pentru plăcuțe amovibile	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	98 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	44,25 mm
Lungimea totală L_{ges}	40 mm

Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	6 mm
Ø orificiu prindere	22 mm
Ø D_3	45 mm
Tip de coadă	cu alezaj
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Răcire interioară	da
Tip produs	Freză

Accesorii

Șurub de strângere Tip 1	229723 1
--------------------------	----------