

**TOMT 060508ER-SM, PR1535, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	226439 INOX
GTIN	4960664914029
Clasa articolului	25A

**Descriere****Execuție:**

Evacuare îmbunătățită a așchiilor, cu o construcție unică a sfărâmătorului de așchii la plăcuțele amovibile. Unghiul maxim axial de așchiere de 17° asigură forțe scăzute de tăiere.

**Aplicație:**

Geometria SM este prima opțiune pentru forțe scăzute de tăiere.

**Descriere tehnică**

Avans $f_z$	0,08 - 0,15 mm
Numărul de schimbări / tăisuri	3
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOMT 060508ER-SM
Rază la colț	0,8 mm
Tip	INOX
Categorie	PR1535
Materialul sculei	Carbură

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

**Date utilizator**

	<b>Se recomandă pentru</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Cod ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	160 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		