

**TOMT 060508ER-SM, CA6535, Tip: S****Date comandă**

Numărul de comandă	226445 S
GTIN	4960664914036
Clasa articolului	25A

Descriere**Execuție:**

Evacuare îmbunătățită a așchiilor, cu o construcție unică a sfărâmătorului de așchii la plăcuțele amovibile. Unghiul maxim axial de așchiere de 17° asigură forțe scăzute de tăiere.

Aplicație:

Geometria SM este prima opțiune pentru forțe scăzute de tăiere.

Rază la colț: 0,8 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: TOMT 060508ER-SM

Avans f_z : 0,08 - 0,15 mm

Descriere tehnică

Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TOMT 060508ER-SM
Avans f_z	0,08 - 0,15 mm
Numărul de schimbări / tășuri	3
Tip	S

Categorie	CA6535
Materialul sculei	Carbură
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	40 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		