

**Garant**

**Disc din material abraziv cu aplicație de fibră pe partea posterioară, Ø 125 mm, Comparație granulație: 100**

**Date comandă**

Numărul de comandă	566895 100
GTIN	4062406569228
Clasa articolului	51E

**Descriere****Execuție:**

**Disc din material abraziv, agresiv, cu stabilitate mare a muchiiilor** datorită fibrelor suplimentare aplicate pe partea posterioară. Astfel, discul din material abraziv poate fi folosit împreună cu discurile-suport pentru discurile din fibră, cum ar fi cele cu Cod 566650 și 566672.

**Aplicație:**

Domeniul de utilizare larg, de la lucrări de abraziune ușoare până la **suprapunere** într-o singură operație. Ideal pentru îndepărtarea **punctelor mici de sudură** și pentru **lucrări de curățare și debavurare mai grosiere**. Suprafață șlefuită uniform.

**Descriere tehnică**

Execuție	A coarse
Culoarea	maro
Grad de finețe	grosier
Comparație granulație	100

Ø discurilor	125 mm
Ø găurii	22,23
Prescurtare pentru material abraziv	A
Conținut de fier, sulf și clor	<0,1 %
Caracteristici nume produs	Ø 125 mm
Viteză periferică maximă	50 m/s
Tip produs	Material de șlefuit

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu Mg	recomandat		
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	recomandat		
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Lemn	recomandat		
Lăcuit	recomandat		
Uni	recomandat		
Uscat	recomandat		