

Garant**GARANT Master UNI Freză din carbură monobloc HPC, TiSiN, Ø e8 DC: 5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203062 5
GTIN	4062406569549
Clasa articolului	11Z

Descriere**Execuție:**

Pentru **degroșare și finisare la cele mai mari viteze de avans** și cu funcționare silențioasă.

Geometrie nou concepută și strat de acoperire ultraperformant pentru rezultate de fabricație remarcabile, asigurându-se totodată durabilități maxime pentru varii materiale. **Stabilitate proprie foarte mare** și silențiozitate datorate danturii divizate inegal.

Avantaj:

- **Funcționare deosebită fără vibrații.**
- **Profil special de canale, spații mari de evacuare a așchiilor.**
- **Rotunjire special ajustată a muchiiilor.**
- **Substrat optimizat în ceea ce privește duritatea și tenacitatea.**

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Toleranță Ø nominal	e8
Lungime activă L ₁ incl. degajare	16 mm
Ø de degajare D ₁	4,8 mm
Avans f _z pentru frezare laterală în INOX > 900 N/mm ²	0,03 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,025 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Ø tăişului D _c	5 mm
Lungimea tăişului L _c	9 mm

Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,04 mm
Ø cozii D_s	6 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel < 900 N/mm ²	0,03 mm
Rotunjire a colțurilor r_v	0,1 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6
Unghiul elicei	42 grad
Lungimea totală L	54 mm
Serie	Master Uni
Strat de acoperire	TiSiN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de lucru
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1xD
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu aşchii scurte)	indicat în anumite condiții	280 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	260 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	240 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	190 m/min	P

Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	40 m/min	S
GG(G)	recomandat	250 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		