

Garant
XNEX 040308, HB7525, Tip: ST900


Date comandă

Numărul de comandă	215195 ST900
GTIN	4062406569914
Clasa articolului	21A

Descriere

Execuție:

Plăcuță amovibilă **bilaterală** cu 3 tăișuri. Materiale de tăiș performante care conferă **siguranță extrem de mare procesului**.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D / a_p = 2$ mm.

Adâncime maximă de așchiere $a_{p,max}$: 2 mm

Avans f_z per dinte: 0,12 mm

Grosimea plăcuței S: 3.18 mm

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,12 mm
Rază la colț	0,8 mm
Tip	ST900
Grosimea plăcuței S	3.18 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	XNEX 040308
Categorie	HB7525

Materialul sculei	Carbura
Adâncime maximă de așchiere $a_{p\max}$	2 mm
Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	335 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	300 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	280 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	240 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		