



Ferăstrău cu bandă compact cu acumulator, Tip: M12FBS64



Date comandă

Numărul de comandă	078202 M12FBS64
GTIN	4058546346324
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Ferăstrău cu bandă FUEL™ cu acumulator, puternic, compact, cu motor POWERSTATE™ fără perii, pentru tăiere mobilă cu manevrabilitate îmbunătățită.

- **Schimbare simplă și care nu necesită scule a pânzei bandă.**
- **Viteză cu reglare progresivă a benzii, cu comutator de viteză.**
- **Construcție metalică robustă, cârlig metalic.**
- **Iluminare cu LED a spațiului de așchiere.**

Livrare:

Incl. 2x acumulator B4 M12, încărcător, geantă de transport.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb și accesorii consultați Cod 073816 și 073809. Pânze-bandă personalizate se livrează la cerere.

Descriere tehnică

Lungime pânză de ferăstrău	776 mm
Greutate	3,2 kg

Tensiunea acumulatorului	12 V
Viteza benzii	0 - 116 m/min
Capacitate acumulator	4 Ah
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Adâncimea maximă de tăiere 90°	64 mm
Număr de acumuloare incluse	2
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Denumirea producătorului	M12FBS64
Tip acumulator	Litiu-Ion
Lățime pânză de ferăstrău	13 mm
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 12 V
Tip produs	Ferăstrău

Accesorii

Set de pornire cu acumulator Tip M12NRG4	073839 M12NRG4
Sistem Li-Ion M12B4 Tip acumulator MB12	073815 MB12
Încărcător pentru acumulator Tip M1218SC	073840 M1218SC
Sistem Li-Ion M12B6 Tip acumulator MB12	073829 MB12
Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12