

**Dispozitiv de tăiat țevi din plastic BiX® cu 3 lame, Pentru Ø până la: 50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	819780 50
GTIN	4003773087311
Clasa articolului	86A

**Descriere****Execuție:**

Sculă de tăiat țevi din plastic stabil și întărit, bloc de cuțite din fontă turnată zincată. Extrem de ușor de manevrat, pentru debitarea țevelor fără bavuri și fără așchii. Tăiere sigură și profesionistă a manșonului de picurare la montajul final - aproape lipit de perete (distanță de perete de cca 2 – 3 mm). Bloc de cuțite rotativ pentru tăierea țevelor din plastic (lama centrală) și a manșoanelor de picurare și de etanșare (lama exterioară). Mecanism de închidere care permite un transport sigur.

**Aplicație:**

Debitează instantaneu printre altele conducte de apă reziduală cu temperatură înaltă, tuburi flexibile pentru cabluri electrice și tuburi din plastic neranforsate, cu grosimea pereților de până la 2,4 mm.

**Descriere tehnică**

Pentru Ø exterior al țevii	20 - 50 mm
Denumirea producătorului	BiX
Funcție cu clichet	nu
Tip produs	Dispozitive de tăiat țevi

