



Mașină de găurit și înșurubat cu percuție, fără acumulator, încărcător, Tip: GSB1855



Date comandă

Numărul de comandă	070113 GSB1855
GTIN	4059952509402
Clasa articolului	03B

Descriere

Execuție:

Mașină de găurit și înșurubat Bosch cu percuție și acumulator pentru cele mai dure lucrări de înșurubare, găurire și percuție.

- **Electronic Cell Protection (ECP) protejează acumulatorul împotriva supraîncălzirii și a descărcării complete.**
- **Electronic Motor Protection (EMP) protejează motorul împotriva suprasolicitării.**
- **Decuplare mecanică în mai multe trepte a momentului de rotație.**
- **Clips pentru centură (nu 070104).**
- **Afișaj integrat pentru indicarea nivelului de încărcare cu LED și acumulator.**
- **Mandrină cu strângere rapidă.**

Cu motor CE fără perii.

KickBackControl cu închidere automată în cazuri de blocare precum și cuplu unic de precizie. Formă constructivă compactă, lungime foarte mică a capului (doar 184 mm), ceea ce permite o mână perfectă (Ref. GSB1890C) fiind prin urmare optim pentru lucrări în spații înguste. Este posibilă echiparea cu modul Connectivity.

Livrare:

Fără acumulator, fără încărcător și cu L-BOXX.

Notă:

Acumulatori de schimb și încărcătoare compatibile se găsesc începând de la Cod 073851 și 073866.

Descriere tehnică

Ø maxim de găurire spiralată în oțel	13 mm
Gamă de strângere a mand. cu prindere rapidă	1,5 - 13 mm
Denumirea producătorului	GSB 18V-55
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ambalaj	Cutie de scule (L-Boxx)
Model constructiv motor	Motor fără perii
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Utilizare tipică	Medium
Vibrație maximă conform EN fără funcție de găurire prin percuție	1,5 m/s ²
Ø maxim de găurire spiralată în lemn	35 mm
Capacitate acumulator	4 Ah
Număr de acumulatoare incluse	0
Turație maximă treapta 2	1800 min ⁻¹
Tensiunea acumulatorului	18 V
Turație maximă treapta 1	0 - 460 min ⁻¹
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Moment maxim de rotație dur	55 Nm
Ø maxim de găurire spiralată în beton	13 mm
Greutate	1,1 kg
Moment maxim de rotație moale	28 Nm
Vibrație maximă conform EN cu funcție de găurire prin percuție	11 m/s ²
Tip produs	Mașinăde găurit și înșurubat cu percuție