



Polizor unghiular Acumulator, Tip: M18FSAGB



Date comandă

Numărul de comandă	077140 M18FSAGB
GTIN	4058546346218
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Polizor unghiular cu acumulator 18 V / 5,0 Ah Milwaukee FUEL™:

- **Motor fără perii durabil, blocarea axului, reglare rapidă a elementului de protecție.**
- **Sistem de schimbare rapidă FIXTEC integrat pentru înlocuirea fără scule a discului.**

Livrare:

Inclusiv încărcător, husă de protecție, 2 grilaje de protecție împotriva prafului, set de prindere, mâner antivibrații, cutie HD.

Notă:

Pentru acumulatori de schimb și accesorii recomandate, vezi de la Cod 073809 și Cod 073840.

Descriere tehnică

Ø maxim al discurilor	125 mm
Număr de acumulatori incluse	2
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Întreprupător de siguranță	nu

Denumirea producătorului	M18 ONEFSAG125XPDB-502X
Blocaj contra repornirii	da
Turație maximă	8500 min ⁻¹
Tip acumulator	Litiu-Ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 18 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip HB 18 V
Vibrație maximă conform EN	3,4 m/s ²
Greutate	2,5 kg
Adâncimea maximă de tăiere	34 mm
Tensiunea acumulatorului	18 V
Pornire lină	da
Protecție la suprasarcină	da
Capacitate acumulator	5 Ah
Ambalaj	Cutie de scule (HD=Heavy Duty)
Stop Kickback	nu
Conexiune pentru App	OneKey
Serie	FUEL
Tip produs	Polizor unghiular