



Șurubelniță cu clichet cu acumulator, Tip: M12FHIR14



Date comandă

Numărul de comandă	070228 M12FHIR14
GTIN	4058546341046
Clasa articolului	03L

Descriere

Execuție:

Mașini de găurit și înșurubat unghiulare MILWAUKEE cu acumulator și șurubelnițe cu clichet

- Sistem electronic REDLINK™ de control al turației fără trepte, funcționare pe dreapta / stânga și protecție la suprasarcină.
- Iluminare cu LED a spațiului de lucru.
- Acumulatori Red Li-Ion cu monitorizarea individuală a celulelor și afișarea nivelului de încărcare.

Chei cu clichet fără fir, compacte de mare viteză cu clichet, cu control sensibil al vitezei.

Livrare:

Fără acumulator și fără încărcător.

Notă:

Găsiți acumulatori de schimb și încărcătoare recomandate la Cod 073814 și Cod 073839.

Descriere tehnică

Utilizare tipică	Strong
Turație maximă treapta 1	0 - 450 min ⁻¹

Greutate	1 kg
Număr de acumuloare incluse	0
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Milwaukee Tip B 12 V
Capacitate acumulator	2 Ah
Tensiunea acumulatorului	12 V
Forma	Șurubelniță cu clichet
Moment maxim de rotație dur	47 Nm
Denumirea producătorului	M12FHIR14
Sistem de prindere	Pătrat 1/4 inch
Vibrație maximă conform EN	<2,5 m/s ²
Tip acumulator	Litiu-Ion
Tip produs	Șurubelniță

Accesorii

Sistem Li-Ion M4B2/M12B2 Tip acumulator MB12	073814 MB12
--	-------------