

**Garant****Vârfuri de strung rotative pentru cap schimbabil, Tip: 40****Date comandă**

Numărul de comandă

320617 40

GTIN

4062406573140

Clasa articolului

31Z

**Descriere****Execuție:**

- **Model cu arc pentru compensarea axială a lungimii în timpul prelucrării.**
- **Complet călit și rectificat. Nu necesită mentenanță datorită ungerii permanente.**
- **Etanșarea specială împiedică infiltrarea murdăriei și a lichidului de răcire.**

Coadă cilindrică pentru prindere în suporturi pentru bare de strunjit, mandrine cu bucsă elastică sau mandrine hidraulice; pentru prindere în al doilea revolver.

Pentru prelucrarea pieselor dificile.

**Descriere:**

Vârfurile de centrare servesc în principal la sprijinirea pieselor lungi și subțiri pe strunguri; dacă aceste piese nu sunt sprijinite, există pericolul să se îndoiească sau să se lovească necontrolat sub acțiunea forțelor dominante.

Vârful de centrare este fixat cu un con Morse. Piesa este prinsă în mandrină și se realizează o adâncitură cu burghiul de centrare. După prinderea piesei, vârful de centrare rămâne fixat.

**Aplicație:**

Utilizare flexibilă datorită accesoriilor interschimbabile. Utilizare universală pe cap revolver și contraarbore în mașinile CNC.

**Accesorii opționale:**

Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320625. Pentru capete interschimbabile, vezi Cod 320629.

**Notă:**

Schimbarea biților la suprafețele pentru cheie prin rotire în sens opus.

**Descriere tehnică**

Ø d	40 mm
Lungimea totală L	165 mm
Ø coadă D <sub>1</sub>	18 mm
Ø carcasei D	74 mm
Turație maximă	4000 min <sup>-1</sup>
Bătaie la rotire	0,01 mm
Recomandat pentru codul de culoare	K18
Cursa arcului	4 mm
Lungime utilă L <sub>1</sub>	95 mm
Pentru piese cu greutate de	550 kg
Suport	Ø cozii 40 mm
Tip produs	Vârf de centrare