

Garant**CCGT 030101, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	268090 HU7315-1
GTIN	4062406575472
Clasa articolului	211

Descriere

CCGT 030101 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmător de așchii: AF

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 1,5 mmAvans f : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere v_c Aplicație principală: 50 - 300 m/min**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	continuă
Sfârâmător de așchii	AF
Rază la colț	0,1 mm
Strat de acoperire	Diamant
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	50 - 300 m/min
Aplicația principală	N
Categorie	HU7315-1

Numărul de schimbări / tășuri	2
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030101
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Adâncime de tăiere a _p	0,05 - 1,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire