

**Garant****CCGT 030102, Categorie: HU7315-1**

### Date comandă

Numărul de comandă	268091 HU7315-1
GTIN	4062406575502
Clasa articolului	211

### Descriere

CCGT 030102 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmător de așchii: AF

Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mmAvans  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rotViteză de așchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 300 m/min

### Descriere tehnică

Sfârâmător de așchii	AF
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Categorie	HU7315-1
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030102
Avans $f$	0,03 - 0,25 mm/rot
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	N

Strat de acoperire	Diamant
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbura
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 300 m/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire