

Garant**DCGT 04T002, Categorie: HB7025-1**

Date comandă

Numărul de comandă	268094 HB7025-1
GTIN	4062406575915
Clasa articolului	21G

Descriere

DCGT 04T002 HB7025-1 Categorie: HB7025-1
Sfârâmtor de așchii: SF
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,4 mm
Avans f : 0,03 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 180 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Sfârâmtor de așchii	SF
Rază la colț	0,2 mm
Categorie	HB7025-1
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,4 mm
Avans f	0,03 - 0,3 mm/rot
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 180 m/min

Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGT 04T002
Materialul sculei	Carbura
Numărul de schimbări / tășuri	2
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	P
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire