

**Garant****CCGT 030102, Categorie: HB7125-1****Date comandă**

Numărul de comandă	268091 HB7125-1
GTIN	4062406575496
Clasa articolului	211

**Descriere**

CCGT 030102 HB7125-1 Categorie: HB7125-1  
Sfârâmător de aşchii: VF  
Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 0,4 mm  
Avans  $f$ : 0,03 - 0,2 mm/rot  
Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 70 - 150 m/min

**Descriere tehnică**

Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 030102
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Rază la colț	0,2 mm
Aplicația principală	M
Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	70 - 150 m/min

Numărul de schimbări / tășuri	2
Categorie	HB7125-1
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Sfărământor de așchii	VF
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire