

Garant**VCGT 050102, Categorie: HB7125-1**

Date comandă

Numărul de comandă	268095 HB7125-1
GTIN	4062406575953
Clasa articolului	211

Descriere

VCGT 050102 HB7125-1 Categorie: HB7125-1
Sfârâmător de aşchii: VF
Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,4 mm
Avans f : 0,03 - 0,2 mm/rot
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 70 - 150 m/min

Descriere tehnică

Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,03 - 0,2 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 050102
Categorie	HB7125-1
Materialul sculei	Carbura
Aplicația principală	M
Rază la colț	0,2 mm

Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,4 mm
Numărul de schimbări / tășuri	2
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 150 m/min
Sfărâmtător de așchii	VF
Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire