

**Garant****DCGW 04T001, Modelul muchiilor așchietoare: N****Date comandă**

Numărul de comandă	268098 N
GTIN	4062406575984
Clasa articolului	21L

**Descriere****Execuție:**

Execuție PKD.

**Descriere tehnică**

Condiție de tăiere	ușor întrerupt
Aplicația principală	N
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 1 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	120 - 800 m/min
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCGW 04T001
Materialul sculei	PKD
Categorie	PKD
Rază la colț	0,1 mm

Modelul muchiilor așchietoare	N
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Avans f	0,03 - 0,035 mm/rot
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire