

**Garant****Freze frontale și de copiat indexate, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 25/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212006 25/3
GTIN	4062406576509
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

**Notă:**

**$a_{p,max} = 5,0$  mm.**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

**Descriere tehnică**

Ø D <sub>2</sub>	20,7 mm
Ø D <sub>3</sub>	15 mm
Lungimea totală L <sub>ges</sub>	35 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
Răcire interioară	da
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>min</sub>	40 mm
Ø tăișului D <sub>c</sub>	25 mm

Ø D <sub>1</sub> h <sub>6</sub>	12,5 mm
Număr de dinți Z	3
Unghi de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	3,22 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Frezare circulară a găurii a <sub>p</sub>	1,6 mm
Filet de prindere M	M12
Frezare circulară a găurii Ø D <sub>max</sub>	48 mm
Lungime de așezare cu înclinație α <sub>max</sub>	12,45 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--------------------------------------------------------	----------