

Garant
**Freze frontale și de copiat indexate, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z:
20/2Lmm**

Date comandă

Numărul de comandă	212003 20/2L
GTIN	4062406576479
Clasa articolului	210

Descriere
Execuție:

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
Lungime activă L_1	100 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	5,37 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	7,45 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Lungimea totală L_{ges}	155 mm
$\varnothing D_3$	10 mm

Ø tăişului D _c	20 mm
Număr de dinți Z	2
Răcire interioară	da
Unghi de reglare κ	15 - 30 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Frezare circulară a găurii a _p	0,7 mm
Ø cozii D _s h6	20 mm
Tip de coadă	Coadă Weldon
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--	----------