

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 35/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212006 35/5
GTIN	4062406576530
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	42 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
Frezare circulară a găurii a_p	2,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
Număr de dinți Z	5
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{max}$	68 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,79 grad

Ø tăişului D_c	35 mm
Ø D_3	25 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{max}	22,45 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	60 mm
Filet de prindere M	M16
Ø D_2	28,7 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Răcire interioară	da
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--	----------