

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z:
25/3mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212003 25/3
GTIN	4062406576486
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Ø tăişului D_c	25 mm
Lungimea totală L_{ges}	115 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	48 mm
Lungime activă L_1	59 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	3,22 grad
Ø D_3	15 mm
Ø cozii D_s h6	25 mm
Răcire interioară	da

Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
Unghi de reglare κ	15 - 30 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	12,45 mm
Număr de dinți Z	3
Frezare circulară a găurii a_p	1,6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Tip de coadă	Coadă Weldon
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--	----------