

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, Coadă Weldon, Ø D / număr de dinți Z:
20/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212003 20/2
GTIN	4062406576462
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p\max} = 5,0 \text{ mm}$.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Unghi de reglare κ	15 - 30 grad
Răcire interioară	da
Lungime activă L_1	55 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	30 mm
Lungimea totală L_{ges}	105 mm
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	5,37 grad
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	38 mm

Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	7,45 mm
Ø tăişului D_c	20 mm
Ø cozii D_s h6	20 mm
Frezare circulară a găurii a_p	0,7 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
Ø D_3	10 mm
Număr de dinți Z	2
Tip de coadă	Coadă Weldon
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Frezare pe colț
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--	----------