



Suport pentru vârfuri diamantate de lustruire Cap rabatabil, Mărime coadă: 10-16



Date comandă

Numărul de comandă	291405 10-16
GTIN	4030741903151
Clasa articolului	29M

Descriere

Execuție:

Cap rabatabil al sculei (domeniu de ajustare $\pm 90^\circ$).

Avantaj:

Calitatea suprafeței este posibilă până la $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Aplicație:

Pentru prelucrarea materialelor cu până la 65 HRC. Ideal pentru prelucrarea suprafețelor cu contururi complexe și continue.

Pentru netezirea **conturilor fără întreruperi** (convexe, concave, cilindrice, conice) precum și a suprafețelor plane. Se recomandă și pentru aplicații până la guler.

Precizie:

Calitatea suprafeței este posibilă până la $R_z < 1 \mu\text{m}$.

Livrare:

Dimensiunea cozii 10, inclusiv adaptor pentru coadă 12 mm \times 12 mm și 16 mm \times 16 mm.

Atenție:

Vârfurile diamantate de lustruire trebuie comandate separat!

Notă:

Recomandări detaliate de utilizare găsiți în manualul de operare alăturat.

Descriere tehnică

Mărime coadă

10 - 16 mm

Tip produs

Concasor neted cu valțuri