

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 42/5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212006 42/5
GTIN	4062406576547
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p,max} = 5,0$ mm.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	74 mm
Ø D ₃	32 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
Frezare circulară a găurii a _p	2,5 mm
Unghi de așezare cu înclinație α _{max}	1,36 grad
Ø D ₂	28,7 mm
Răcire interioară	da

Număr de dinți Z	5
Ø tăişului D_c	42 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	29,45 mm
Filet de prindere M	M16
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	82 mm
Ø D_1 h6	17 mm
Lungimea totală L_{ges}	42 mm
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--	----------