

HOLEX**Freze de degroșare din carbură HPC, TiXSi, Ø DC: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	203047 8
GTIN	4045197679468
Clasa articolului	12X

Descriere**Execuție:**

Pentru **degroșare și finisare.**

Până la $0,7 \times D$ în material solid **la cele mai mari viteze de avans** și funcționare silențioasă.

Fără pas dinamic al spiralei.

Avantaj:

Profil al canalelor optimizat, ascuțire cu detalonare excentrică, spații mari pentru așchii.

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,05 mm
Lungime activă L_1 incl. degajare	30 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,06 mm
Ø de degajare D_1	7,7 mm
Număr de dinți Z	4
Lățimea teșiturii la 45°	0,2 mm
Ø tăișului D_c	8 mm
Ø cozii D_s	8 mm
Lungimea totală L	68 mm
Lungimea tăișului L_c	24 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HB mit h6

Toleranță Ø nominal	f8
Unghiul elicei	38 grad
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiXSi
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,25×D la frezare laterală
Lățime de atac a_e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	nu
Strategie de aşchiere	HPC
Inel colorat	verde
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	70 m/min	M
GG(G)	recomandat	120 m/min	K
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

