

Garant**Freză pentru teșire la 45°, cu filet, Ø D: 17,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216102 17,5
GTIN	4045197469922
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	30 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Filet de prindere M	M10
Lungime activă L_1	18 mm
Ø minim de intrare D_{min}	30 mm
Ø D_2	17,7 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Ø tăișului D_c	17,5 mm
Ø maxim de teșire D_{max}	29,8 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 090308
Număr de dinți Z	3

Tip de coadă	cu filet
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219805
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile10 buc.	219804
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP