

 **KOMET****KOMET® Freză pentru teșire la 45°, Coadă Weldon, Pentru șuruburi cu cap înecat conform DIN: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	216600 M10
GTIN	4047109003965
Clasa articolului	24D

**Descriere****Aplicație:**

Pentru **debavurarea** găurilor circulare, a orificiilor longitudinale și pentru frezarea canelurilor trapezoidale. Pentru teșituri conform DIN privind fileturile cu pas fin pentru șuruburi DIN M10 – M20.

Fixarea rigidă este esențială (nu poate fi utilizat pe mașini de găurit).

**Notă:**

Plăcuțe de tăiere amovibile triunghiulare adecvate, cu trei tășuri, la Cod 216700; 216740; 216770.

**Descriere tehnică**

Ø maxim de teșire $D_{max}$	19 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	TO.. 0902
Ø cozii $D_s$ h6	16 mm
Plăcuță amovibilă Cod 216700; Cod 216740; Cod 216770	14-6603
Pentru șuruburi cu cap înecat conform DIN	M10
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	239653 8IP7 (1,3 Nm)
Număr de dinți Z	2
Număr plăcuțe amovibile	2
Ø de teșire D	7 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	100 mm

Tip de coadă	Coadă Weldon
Răcire interioară	nu
Unghi de teșire	90 grad
Tip produs	Teșitoare

## Accesorii

Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP7	239653 8IP7
Set de șuruburi de strângere Torx Plus® 10 buc. Acționare 8IP	239653 8IP