

**Garant****APMT 100305 TR, HB7525, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	215946 ST900
GTIN	4045197554468
Clasa articolului	21A

**Descriere****Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiiilor așchietoare.

**Notă:**

Valorile de referință sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 și 215870.

Pentru  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_{p\max} = 4,8$  mm.

Grosimea plăcii: 3,5 mm

Rază la colț: 0,5 mm

Avans  $f_z$  per dinte: 0,12 mm

**Descriere tehnică**

Tip	ST900
Avans $f_z$ per dinte	0,12 mm
Rază la colț	0,5 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100305 TR
Categorie	HB7525

Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,5 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	390 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	270 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	230 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	220 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	250 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	160 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	180 m/min	K
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		