

Garant**Freză pentru teșire la 45°, cu filet, Ø D: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	216102 16
GTIN	4045197469915
Clasa articolului	210

Descriere**Notă:**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_{ges}	28 mm
Ø tăişului D_c	16 mm
Ø maxim de teșire D_{max}	28,3 mm
Filet de prindere M	M10
Plăcuță amovibilă compatibilă	SD.. 090308
Ø D_2	17,7 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Lungime activă L_1	18 mm
Ø minim de intrare D_{min}	28,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Număr de dinți Z	2

Tip de coadă	cu filet
Unghi de teșire înapoi	45 grad
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 3,8 Nm	211750 3,8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219805
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219804