

Garant**APMT 100308 TR, HB7635, Tip: INOX****Date comandă**

Numărul de comandă	215922 INOX
GTIN	4045197601797
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțe amovibile cu o geometrie pozitivă deosebită și formă elicoidală a muchiiilor așchietoare.

Notă:

Valorile de referință sunt valabile pentru freze Cod 215800, 215803, 215850, 215853 și 215870.

Pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p\max} = 4,8$ mm.

Descriere tehnică

Avans f_z per dinte	0,12 mm
Tip	INOX
Rază la colț	0,8 mm
Cod ISO Plăcuță amovibilă	APMT 100308 TR
Categorie	HB7635
Materialul sculei	Carbura
Grosimea plăcii	3,5 mm

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	indicat în anumite condiții	700 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	600 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	180 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	160 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	150 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	130 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	indicat în anumite condiții	110 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	80 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	50 m/min	S
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		