

Garant**RDHT 1003 acoperit cu strat diamantat, pozitiv, HB7810, Tip: ALU****Date comandă**

Numărul de comandă	212231 ALU
GTIN	4045197555670
Clasa articolului	21B

Descriere**Execuție:**

Toate plăcuțele amovibile sunt recomandate atât pentru utilizarea cu elemente portante de 0° negativ, cât și de 7° pozitiv.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{pmax} = 2,5$ mm.

Avans f_z per dinte: 0,22 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RDHT 1003

Tip: ALU

Descriere tehnică

Tip	ALU
Cod ISO Plăcuță amovibilă	RDHT 1003
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7810
Avans f_z per dinte	0,22 mm
Numărul de schimbări / tășuri	1

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Alu Termo PI	recomandat	400 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	400 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	400 m/min	N
Grafit, GRP, CRP	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		