

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z:
100/9mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212018 100/9
GTIN	4062406576684
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p,max} = 6,0$ mm.

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	198 mm
Frezare circulară a găurii Ø D_{min}	188 mm
Răcire interioară	da
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.1204M0T

Unghi de reglare κ	15 - 30 grad
Ø orificiu prindere	32 mm
Frezare circulară a găurii a_p	4 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	0,57 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{max}	84,94 mm
Lungimea totală L_{ges}	50 mm
Ø tăişului D_c	100 mm
Număr de dinți Z	9
Ø D_3	88 mm
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăişului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	219878 3
--	----------