

**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină, neacoperit, M: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	135255 M3
GTIN	4067263161431
Clasa articolului	12H

**Descriere****Execuție:****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

**Descriere tehnică**

Pătrat coadă □	2,7 mm
Dimensiunea filetului	M3
Ø cozii D <sub>s</sub>	3,5 mm
Adâncimea filetului	7,5 mm
Număr de dinți Z	3
Lungimea totală L	56 mm
Ø Filet	3 mm
Pas filet	0,5 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E
Tip de filet	M
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Standard	DIN 371
Ø găurii de centrare	2,5 mm

Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2,5xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Serie	CleverTap
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		