

**Piatră de ascuțit – carbură de siliciu (verde), Pătrat, Lungime×lățime (mm)
grad de finețe: 100X10G****Date comandă**

Numărul de comandă	558625 100X10G
GTIN	4260496530894
Clasa articolului	56Z

Descriere**Aplicație:**

Pentru **debavurarea, ascuțirea, rectificarea și teșirea** sculelor respectiv a cuțitelor. Pentru prelucrarea ulterioară a găurilor, a suprafețelor și muchiilor pieselor turnate. De asemenea, pentru îmbunătățirea suprafeței, pentru ajustare și șlefuire-lustruire.

Pentru **carbură, metale neferoase, sticlă, ceramică, porțelan**. Un material **foarte dur** și cu **proprietăți excepționale de autoascuțire**.

Notă:

A se utiliza de preferință cu ulei, parafină sau apă.

Descriere tehnică

Culoarea	verde
Granulație	100
Grad de finețe	grosier
Lungime	100 mm
Lățime	10 mm
Prescurtare pentru material abraziv	SiC
Forma	Pătrat
Tip produs	Piatră de honuit

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 55 HRC	recomandat		
Oțel < 60 HRC	recomandat		
Oțel < 67 HRC	recomandat		
Carbură (HM)	recomandat		
INOX	recomandat		
Ti	recomandat		
GG(G)	recomandat		
CuZn	recomandat		
Plastic, GRP	recomandat		
Piatră	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		