

**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină HSS-E Forma B, neacoperit, MF: 24X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	132845 24X1,5
GTIN	4067263161790
Clasa articolului	12H

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Tip de filet: MF

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 374

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 1,5 mm

Lungimea totală L: 140 mm

Ø cozii D_s: 18 mm

Pătrat coadă □: 14,5 mm

Ø găurii de centrare: 22,5 mm

Descriere tehnică

Lungimea totală L	140 mm
Dimensiunea filetului	M24×1,5
Ø găurii de centrare	22,5 mm
Ø cozii D _s	18 mm
Standard	DIN 374
Număr caneluri de pretensionare	3
Materialul sculei	HSS E

Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Tip de filet	MF
Pas filet	1,5 mm
Pătrat coadă □	14,5 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	24 mm
Adâncimea filetului	72 mm
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	28 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	27 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
Ulei	recomandat		

Umiditate maximă

recomandat