



Șubler digital pentru atelier, Domeniu de măsurare: 500mm



Date comandă

Numărul de comandă	415525 500
GTIN	4062406579548
Clasa articolului	42A

Descriere

Execuție:

Micrometru pentru măsurători de interior și de exterior (cu preset). Afișaj LCD, ușor lizibil, cu cifre foarte mari. Proprietăți de ghidare și alunecare optime datorită **ghidajului prismatic dublu** amplasat în material plastic. Ciocuri de măsurare din oțel inoxidabil, rectificate cu precizie. Cu două **ciocuri de măsurare deplasabile și care se pot schimba. Inclusiv limitarea forței de măsurare.**

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

Accesorii opționale:

Calibru de reglare Cod 415527 Ref. Set. Cioc de măsurare cu filet M2,5 Cod 415526 Ref. 90 pentru vârf palpator special Cod 434900 – 434910.

Descriere tehnică

Număr de baterii incluse	1
Eroare de toleranță	0,05 mm
Citire	0,0005 inch
Alimentare cu energie	Cu baterii
Greutate	0,75 kg
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Lungimea ciocului	90 mm
Citire	0,01 mm
Citire comutabilă	mm / inch

Calibrarea	A1
Funcție Preset (presetare)	da
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Ø umeri pentru măsurarea interioară	10 mm
Standard	Normă de fabricație
Cioc măsurare	da
Tehnică de măsurare	digital
Material	ABS
Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAKkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
---	---------------