

**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină, neacoperit, M: M24****Date comandă**

Numărul de comandă	135255 M24
GTIN	4067263162087
Clasa articolului	12H

Descriere**Execuție:****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil călit din bronz.

Descriere tehnică

Pătrat coadă □	14,5 mm
Dimensiunea filetului	M24
Ø Filet	24 mm
Adâncimea filetului	60 mm
Lungimea totală L	160 mm
Număr caneluri de pretensionare	4
Pas filet	3 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D _s	18 mm
Tip de filet	M
Standard	DIN 376
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Ø găurii de centrare	21 mm

Materialul sculei	HSS E
Strat de acoperire	neacoperit
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Serie	CleverTap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	12 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	6 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		