

Garant**RPKT 10T3MOT, HB7525, Tip: ST900****Date comandă**

Numărul de comandă	212032 ST900
GTIN	4062406388508
Clasa articolului	21A

Descriere**Execuție:**

Plăcuțele amovibile rotunde indexate de șase ori. Avându-se în vedere adâncimea maximă de tăiere, se obțin șase tăieri complete.

Notă:

Valori de referință pentru $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 1$ mm.

Pentru a se putea executa toate cele șase tăieri, nu trebuie depășită valoarea a_p de 2,5 mm.

Avans f_z per dinte: 0,3 mm

Cod ISO Plăcuță amovibilă: RPKT 10T3MOT

Tip: ST900

Descriere tehnică

Cod ISO Plăcuță amovibilă	RPKT 10T3MOT
Tip	ST900
Materialul sculei	Carbură
Categorie	HB7525
Avans f_z per dinte	0,3 mm

Numărul de schimbări / tășuri	6
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru frezare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	360 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	290 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	250 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		