

**Șubler, Domeniu de măsurare: 800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415196 800
GTIN	4062406584269
Clasa articolului	42A

**Descriere****Execuție:**

Vernier și suprafață de citire cromată mat antiiorbire. Suprafețe de măsurare călite și rectificate.

**Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari și a Ø pieselor.** Cu șurub de fixare. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite, pentru măsurări interioare.

**Descriere tehnică**

Calibrarea	A1
Gradație	1/20 mm
Lungimea ciocului	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire comutabilă	mm / inch
Citire	0,05 mm
Eroare de toleranță	0,1 mm
Greutate	2,1 kg
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Domeniu de măsurare	0 - 800 mm
Gradație vernier mm/Inch	da
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel superior, INOX

Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

## Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021010 1000
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 1000 mm	021000 1000