

**HOLEX Clever Tap Tarod de mașină, neacoperit, MF: 16X1,5****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 136255 16X1,5 |
| GTIN | 4067263162230 |
| Clasa articolului | 12H |

Descriere**Execuție:****HOLEX Clever Tap:**

Tarod stabil pentru aplicații standard convenționale. Material de tăiere HSS-e de înaltă calitate și geometrie pentru materiale din oțel. Suprafață: profil filetat și călit din bronz.

Descriere tehnică

| | |
|---------------------------------|----------|
| Clasa de toleranță | ISO 2 6H |
| Standard | DIN 374 |
| Tip de filet | MF |
| Ø găurii de centrare | 14,5 mm |
| Dimensiunea filetului | M16×1,5 |
| Materialul sculei | HSS E |
| Adâncimea filetului | 40 mm |
| Ø cozii D _s | 12 mm |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Număr caneluri de pretensionare | 3 |
| Ø Filet | 16 mm |
| Lungimea totală L | 100 mm |
| Pas filet | 1,5 mm |

| | |
|---------------------------------------|---|
| Pătrat coadă <input type="checkbox"/> | 9 mm |
| Strat de acoperire | neacoperit |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | DIN 13 |
| Forma conului de atac | C |
| Unghiul elicei | 40 grad |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 2,5×D la gaură înfundată |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat | fără |
| Serie | CleverTap |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu | indicat în anumite condiții | 13 m/min | N |
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 13 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 12 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 12 m/min | P |
| Oțel < 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | 6 m/min | P |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | recomandat | | |